

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Mikroabrazivna ščetka za cevi (A) zrnatost 600, Ø ščetke D1: 4,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574470 4,2
GTIN	4017359152119
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo.

Fine ščetine z aluminijevim oksidom (A) z zrnatostjo 600, ščetine Ø 0,30 mm, celotna dolžina 125 mm, dolžina žičnatega dela 25 mm.

Uporaba:

Ščetine iz brusnega najlona delujejo tako na konicah ščetin kot tudi na stranskih površinah ščetke. Zaradi nenehnega sproščanja novega brusnega materiala je zagotovljeno **enakomerno brušenje**. Za **posnemanje zarobka** prečnih izvrtin, zarez O-obročev ter za **čiščenje** in **poliranje** šob ali majhnih hidravličnih izvrtin.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	4,2 mm
Delovna dolžina L ₃	25 mm
Ø držala D ₅	2,2 mm
Vrsta izdelka	Ščetka za cevi