

**Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom, ER16****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309164 |
| GTIN | 4045197888785 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni \emptyset .
 \emptyset 1 mm in 2 mm brez zatesnitve.

Obseg dobave:

V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Trn za rezkarje | ER16 |
| Standard | ISO 15488-A |
| Natančnost krožnega teka | $\leq 10 \mu\text{m}$ |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |