

**Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 15-delna, 2–16 mm s tesnilom, ER25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309244
GTIN	4045197888792
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljena in brušena. Polirana. Primerna le za nazivni  $\emptyset$ .  
 $\emptyset$  2 mm brez tesnjenja.

**Obseg dobave:**

V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.

**Tehnični opis**

Trn za rezkarje	ER25
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	$\leq 10 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava