


3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush tip A Ø 150 mm, BB-ZB, Zrnatost: 50**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	573565 50
GTIN	048011276052
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Zalite ščetke za posebno čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn in aluminijevega oksida ter imajo **izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.**

Radialna ščetka Bristle-Brush je sestavljena iz posamičnih segmentov (širina prib. 1,6 mm). S poševno vstavljenimi ščetinami (tip A) za **zelo učinkovito uporabo.**

Uporaba:

Upoštevajte smer vrtenja.

Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.

Izvertina Ø 25,4 mm s priloženimi reducirnimi obroči Ø 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Z adapterjem art. 573580 je mogoča razširitev na poljubno širino. Uporaba na dvojnih brusnih strojih ali premih brusilnikih oz. gibljivih gredeh z vpenjalnim trnom art. 556380, vel. 1.

Tehnični opis

Barva	zelena
Zrnatost	50

Ø ščetke D ₁	150 mm
Širina ščetke	12 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Značilnost blagovnega imena	BB-ZB
Oznaka proizvajalca	BB-ZB
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka

Pribor

Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1	556380 1
Garnitura adapterjev, 4-delna	573580
Vpenjalni trn Število vpetih plošč 1-2	556380 1-2