

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom medeninasta žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 40X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574350 40X10
GTIN	4017359007099
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za zahtevno posnemanje zarobka in ščetkanje nž-kovin.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	9 mm
Debelina ščetin	0,2 mm
Ø ščetke D ₁	40 mm
Maksimalno število vrtljajev	18000 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	10 mm
Ø držala D _s	6 mm

Material obloge	Medeninasta žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka