

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom medeninasta žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 60X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

574350 60X15

GTIN

4017359007150

Razred artikla

57L

Opis**Izvedba:**Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.****Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za zahtevno posnemanje zarobka in ščetkanje nž-kovin.

Tehnični opisØ ščetke D₁

60 mm

Debelina ščetin

0,2 mm

Dolžina ščetin H₁

17 mm

Maksimalno število vrtljajev

15000 min⁻¹Širina predela s ščetinami L₁

15 mm

Ø držala D_s

6 mm

Material obloge	Medeninasta žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka