

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom jeklena žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 30X6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574000 30X6
GTIN	4017359008720
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,3 mm
Dolžina ščetin H ₁	6 mm
Ø ščetke D ₁	30 mm
Maksimalno število vrtljajev	20000 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	6 mm
Ø držala D _s	6 mm
Material obloge	Jeklena žica

Posukanje

valovita

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka