

**Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613950 16
GTIN	4045197159823
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalna višina zeva h ₁	8 mm
Dolžina ključa L	200 mm
Zev ključa	16 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	13 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ