



Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 33-delna, Tip: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	638017 12
GTIN	4045197219633
Razred artikla	62A

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli po **DIN 3122/3123**; **nasadni ključi** po **DIN 3124**. Notranji/zunanji 4-kotniki po **DIN 3120**. Z 12-kotnimi nasadnimi ključi art. 642120.

Uporaba:

Za vijake/matice gs_profil_6kant-einsatz M6–M22 invijake za notranji 6-kotnik gs_profil_6kant M5–M18.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Nasadni ključi: 19 kosov vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Vijačni nastavki za 6-kotnik: 8 kosov, art. 643220 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-ročaj: 1 kos 641320

Podaljški: 3 kosi, art. 641020 vel. 75; 130; 255

Kardanski zglob: 1 kos art. 641620

Raglja: 1 kos art. 640220

Shranjevanje v: Škatla iz jeklene pločevine

Dolžina: 445 mm

Širina: 187 mm

Višina: 51 mm

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ: 8-34 mm

Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-14 mm

Tehnični opis

Število delov	33
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	6-kotni izvijač
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Mere zeva ključa	metrični
Območje zeva ključa za 12-kotni nasadni ključ	8-34 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ	4-14 mm
Dolžina	445 mm
Širina	187 mm
Višina	51 mm