

**Garant**
**Kopirni rezkar 7° pozitivno, z navojem, Ø D / število rezil Z: 42/5mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	212140 42/5
GTIN	4045197888914
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Rezkalna glava z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.

- **Visoka natančnost planega in krožnega teka.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje položaja pri obrabi rezalnega roba.**

Zmanjšanje vibracij in mehak vstop rezila zaradi 7° pozitivne izvedbe obračalnih ploščic.

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2\text{ mm}$ .

## Tehnični opis

Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	42 mm
Ø rezila D <sub>c</sub>	42 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice z notranjim hlajenjem	219804 (15IP; 3,8 Nm) da
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RD..1003

Vpenjalni navoj M	M16
Število rezil Z	5
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogla
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP