

## Garant

### Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 11 mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614700 11
GTIN	4045197159960
Razred artikla	61A

#### Opis

##### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. **Obročna stran globoko zavita.**

##### Standard:

**DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738**

##### Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

##### Napotek:

**AS-Drive** – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Dolžina ključa L: 180 mm

maksimalna višina zeva h<sub>1</sub>: 6 mm

maksimalna višina obroča h<sub>2 maks</sub>: 9 mm

#### Tehnični opis

maksimalna višina zeva h <sub>1</sub>	6 mm
Dolžina ključa L	180 mm
Zev ključa	11 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	9 mm

Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ