

**Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 34mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 614200 34 |
| GTIN | 4018754019397 |
| Razred artikla | 63A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profiliranim ročajem v obliki dvojnega T. Optimalna odpornost proti zvijanju, dober prenos sile.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 614600

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|----------|
| Dolžina ključa L | 460 mm |
| Na obročni strani AS-Drive | da |
| maksimalna višina zeva h1 | 13 mm |
| Zev ključa | 34 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |

| | |
|---|--------------------|
| maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$ | 18 mm |
| Položaj obroča | 15 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Površina | nikelj kromirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |