

**Akumulatorski udarni vijačnik, Tip: GDS12115****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	074054 GDS12115
GTIN	3165140910705
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Akumulatorski udarni vijačnik.

- **Desni/levi tek.**
- **Prikaz napoljenosti akumulatorja.**
- **Kompakten udarni vijačnik za visoko natančnost.**
- **Popolna uporaba zaradi kratke dolžine.**
- **Večja natančnost: dvostopenjska kontrola moči za preprečitev prekomernega zatezanja manjših vijakov.**
- **Daljša življenjska doba zaradi tehnologije EC-motorja brez ščetk.**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega območja tudi na temnih mestih.**

**Prednosti:**

Popolna uporaba zaradi kratke dolžine.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema, polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX.

**Napotek:**

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 – 073859.

**Tehnični opis**

Maksimalni vrtilni moment v trdo	115 Nm
Masa	0,9 kg
Število udarcev	0 - 3100 min <sup>-1</sup>
Mere vpenjala za orodja	3/8 col
Profil vpenjala za orodje	Zunanji 4-kotnik
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2600 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	GDS 12V-115
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	1200 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)	M12
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Napetost akumulatorja	12 V
Tipična uporaba	Strong
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10 m/s <sup>2</sup>
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Vrsta izdelka	Udarni vijačnik

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V

073855 B12