



Lepilni trak iz aluminija, Širina×dolžina (mm×m): 25X55



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083634 25X55
GTIN	50051125853229
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

Mehek lepilni trak iz aluminija je primeren za galvaniziranje, odbija toploto in svetlobo ter je odporen proti vremenskim vplivom in kemikalijam.

3M™ 425 je mogoče odstraniti praktično brez ostankov, s svojo prilagodljivostjo pa je primeren za ukrivljene in neravne površine.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Lepilna masa: Akrilat

Barva: srebrna

Dolžina: 55 m

Širina: 25 mm

Debelina: 0,12 mm

Tehnični opis

Barva	srebrna
Oznaka proizvajalca	425

Podatkovni list

Debelina	0,12 mm
Širina	25 mm
Dolžina	55 m
Vrsta lepilnega traku	enostranski
temperaturna obstojnost do	-55 - 155 °C
Temperatura skladiščenja	20 °C
Črtalo na voljo	ne
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	toplotna prevodnost
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Posebnosti	prilagodljivost
Lepilna masa	Akrilat
Raztegljivost	6 %
Minimalni rok trajanja	24 mesec
Natezna trdnost	4,9 N/mm
Nosilni material	Aluminij
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Lepilna moč na jeklu	0,59 N/mm
Uporaba	Oplaščenje
Uporaba	Maskiranje
Uporaba	Tesnjenje
Uporaba	Robljenje
Uporaba	Zaščita
Vrsta izdelka	Lepilni trak