

**Specialni akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: GWB1210****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070223 GWB1210
GTIN	3165140730846
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:****Akumulatorski kotni vrtalni vijačniki BOSCH**

- Vrhunska li-ionska tehnologija Bosch.
- Prikaz napolnjenosti akumulatorja.
- Izredno kompaktno: kratka, 5-krat nastavljiva glava z 10 mm vrtalno glavo Auto-Lock.
- Visoko število vrtljajev od 0–1300 min¹ za hiter napredek pri delu – zelo primerno za vrtanje, zavora motorja.

Prednosti:

Za težko dostopna mesta.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-vložkom za pribor, 1/2 L-BOXX-vložkom za napravo.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in art. 073866.

Tehnični opis

Napetost akumulatorja	12 V
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Vpenjalo za orodje	Ø 1,0–10 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Oznaka proizvajalca	GWB1210

Maksimalni vrtilni moment v trdo	11 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 1300 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Izvedba	Kotni vrtilni vijačnik
Masa	1,2 kg
Tipična uporaba	Medium
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	10 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Vijačniki (akumulatorski)

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V

073851 B12