



Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: 71132264



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070205 71132264
GTIN	4014586887203
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtiljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

Akumulatorski 2-stopenjski vrtalni vijačnik z motorjem brez ščetk.

- EC-motor POWER-Drive z malo vzdrževanja z velikim vrtilnim momentom in zaščito pred preobremenitvijo.
- Mehanska nastavitve vrtilnega momenta, nastavljen v 22 stopnjah, dodatna vrtalna stopnja.
- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.

- **Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.**
- **Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.**
- **Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.**
- **Izredno zmogljivi li-ionski akumulatorji z nadzorom posameznih celic in s prikazom napoljenosti.**

Prednosti:

Mehanska nastavitev vrtilnega momenta.

Obseg dobave:

Vključno z akumulatorjem in polnilnikom akumulatorjev. Vklj. z vrtalno glavo, zaponko za pas in transportnim kovčkom. **Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.**

Tehnični opis

Masa	3,7 kg
Maksimalni vrtilni moment v trdo	60 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	450 - 450 min ⁻¹
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	50 mm
Tipična uporaba	Strong
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Največji vrtilni moment v mehko	32 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2000 min ⁻¹
Oznaka proizvajalca	ABS 18Q Select
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo

Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18 V, 2-stopenjsko
USP2	Območje vpenjanja hitre vpenjalne glave 1,5–13, v transportnem kovčku

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V

073837 FE18