



## Akumulatorski vrtalni vijačnik brez akumulatorske baterije in polnilnika, Tip: 71161164



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070200 71161164
GTIN	4014586887340
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

#### 2- in 4-stopenjski akumulatorski vrtalni vijačnik

- Za precizne rezultate vrtanja in vijačenja.
- Elektronska regulacija vrtljajev za mehko in zanesljivo navrtanje in vijačenje, desni/levi tek.
- Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
- Dobra uravnoteženost mase in ergonomičnost z mehкими vložki za neutrudljivo dolgotrajno uporabo.
- Največji napredek pri delu z akumulatorji AMPShare 18V ProCore: Tehnologija COOLPACK 2.0 zagotavlja 135 % daljšo življenjsko dobo akumulatorja. Najsodobnejša celična tehnologija in inteligentno upravljanje akumulatorja zagotavljata do 87 % večjo zmogljivost kot običajni akumulatorji.

#### Prednosti:

Z vmesnikom QuickIN MAX.

#### Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev. Vklj. z vrtalno glavo, zaponko za pas in transportnim kovčkom. **Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.**

#### Napotek:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in začetne komplete najdete pri art. 073851–073866.

## Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	800 min <sup>-1</sup>
Največji vrtilni moment v mehko	45 Nm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Oznaka proizvajalca	ASCM 18 QMSelect
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	50 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Maksimalni vrtilni moment v trdo	90 Nm
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalno število vrtljajev v 4. stopnji	3850 min <sup>-1</sup>
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	25 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	400 - 400 min <sup>-1</sup>
Maksimalno število vrtljajev v 3. stopnji	1950 min <sup>-1</sup>
Masa	1,5 kg
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Primerno za material	les
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	4-stopenjsko gonilo. 18V

USP2

primerno za les in jeklo, vpenjalno območje hitre vpenjalne glave 1,5–13, brez akumulatorske baterije

---

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V

073835 FE18