

**Akumulatorski vrtni vijak, Tip: GSR1215****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070240 GSR1215
GTIN	3165140727495
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski vrtni vijak Bosch

- **Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtni vijak z desnim/levim tekom.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta za natančno vijčenje.**
- **Elektronska regulacija vrtiljajev za natančno navrtanje in vijčenje.**
- **Mehak ročaj.**

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/2 Ah, polnilnikom akumulatorjev, transportno torbo.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073852 naprej in 073866.

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Oznaka proizvajalca: GSR 12V-15

Izvedba motorja: 2-polni motor

Število vključenih akumulatorjev: 2

Kapaciteta akumulatorja: 2 A·h

Napetost akumulatorja: 12 V

Največji vrtilni moment v mehko: 15 N·m

Tehnični opis

Območje vrtljajev v 2. stopnji	0 - 1300 min ⁻¹
Največji vrtilni moment v mehko	15 N·m
Masa	1 kg
Tipična uporaba	Medium
Območje vrtljajev v 1. stopnji	0 - 380 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s ²
Oznaka proizvajalca	GSR 12V-15
Napetost akumulatorja	12 V
Izvedba motorja	2-polni motor
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	19 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	30 N·m
Kapaciteta akumulatorja	2 A·h
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	0 - 10 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Število vključenih akumulatorjev	2

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073851 B12
Polnilnik akumulatorjev Tip AL1130CV	073866 AL1130CV