

**Akumulatorski vrtni vijak, Tip: GSR1220HX****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|------------------|
| Številka za naročanje | 070241 GSR1220HX |
| GTIN | 3165140910675 |
| Razred artikla | 03B |

Opis**Izvedba:**

Akumulatorski vrtni vijak Bosch

- **Kompakten, zmogljiv 12 V akumulatorski vrtni vijak z desnim/levim tekom.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) in Electronic Cell Protection (ECP).**
- **LED-svetilka za osvetlitev delovnega področja in prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja.**
- **Večstopenjska nastavitve vrtilnega momenta za natančno vijachenje.**
- **Elektronska regulacija vrtiljajev za natančno navrtanje in vijachenje.**
- **Mehak ročaj.**

Vrhunsko razmerje med maso in zmogljivostjo z vrtilnim momentom do največ 20 Nm za zmogljivo vijachenje pri majhni masi in majhni dolžini glave 163 mm.

Dolga življenjska doba zaradi **EC-motorja brez ščetk**.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnikom akumulatorjev, L-BOXX, zaponko za pas, vijačnim nastavkom, 4 barvnimi sponkami, 1/2 L-BOXX-vložkom za polnilnik akumulatorjev, 1/2 L-BOXX-vložkom za napravo.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Oznaka proizvajalca: GSR 12V-20HX

Izvedba motorja: Motor brez ščetk

Število vključenih akumulatorjev: 2

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Kapaciteta akumulatorja: 3 Ah

Napetost akumulatorja: 12 V

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------------|
| Izvedba motorja | Motor brez ščetk |
| Oznaka proizvajalca | GSR 12V-20HX |
| Območje vrtljajev v 2. stopnji | 0 - 1300 min ⁻¹ |
| Napetost akumulatorja | 12 V |
| Maksimalni vrtilni moment v trdo | 20 Nm |
| Pakiranje | Sistemski kovček (L-Boxx) |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s ² |
| Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave | 0 - 10 mm |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo | 10 mm |
| Območje vrtljajev v 1. stopnji | 0 - 400 min ⁻¹ |
| Največji vrtilni moment v mehko | 18 Nm |
| Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les | 30 mm |
| Tipična uporaba | Strong |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Bosch 12 V |
| Masa | 0,7 kg |
| Kapaciteta akumulatorja | 3 Ah |
| Število vključenih akumulatorjev | 2 |
| Vrsta akumulatorja | Li-ionski |
| Napajanje | Akumulatorska |
| Vrsta izdelka | Vijačniki (akumulatorski) |

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja B12 V

073852 B12

Polnilnik akumulatorjev Tip AL1130CV

073866 AL1130CV

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja B12 V

073855 B12