

**Akumulatorski udarni vrtni vijačnik, Tip: GSB1215****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	070104 GSB1215
GTIN	3165140727518
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

**Akumulatorski udarni vrtni vijačnik Bosch** za najzahtevnejše vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
- **Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.**
- **Praktična zaponka za pas (ne 070104).**
- **Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.**
- **Hitrovpeljna vrtna glava.**

Robusten in priročen akumulatorski vijačnik z maso le **1 kg**.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/2,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev in transportno torbo.

**Napotek:**

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 12 V

Oznaka proizvajalca: GSB 12V-15

Kapaciteta akumulatorja: 2 A·h  
 Napetost akumulatorja: 12 V  
 Izvedba motorja: Motor s ščetkami  
 Največji vrtilni moment v mehko: 15 N·m  
 Maksimalni vrtilni moment v trdo: 30 N·m

## Tehnični opis

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Napetost akumulatorja	12 V
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	1300 min <sup>-1</sup>
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 380 min <sup>-1</sup>
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrтанja	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Kapaciteta akumulatorja	2 A·h
Največji vrtilni moment v mehko	15 N·m
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	10 mm
Izvedba motorja	Motor s ščetkami
Masa	1 kg
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	19 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrтанjem	10,5 m/s <sup>2</sup>
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni vrtilni moment v trdo	30 N·m
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1 - 10 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	10 mm
Oznaka proizvajalca	GSB 12V-15
Tipična uporaba	Medium
Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073851 B12
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073852 B12
Polnilnik akumulatorjev Tip AL1130CV	073866 AL1130CV