

**MIRKA****Kompaktni akumulatorski ekscentrični brusilnik AROS-B 150NV, Tip: AROS-B****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077325 AROS-B
GTIN	6416868940206
Razred artikla	07E

**Opis****Izvedba:**

**Akumulatorski brusilnik z motorjem brez ščetk**, s hodom 5,0 mm za prilagodljivo brezžično obdelavo. Za suho in mokro brušenje. Optimalna, ergonomična izvedba.

- **Hitra zamenjava brusnega krožnika s sistemom Quick-Lock.**
- **Do 16 ur delovanja pri uporabi v industrijskem okolju.**
- **Hitro polnjenje akumulatorja 45 minut.**
- **Nizka raven hrupa in vibracij.**

**Obseg dobave:**

Akumulator 2 × 10,8 V/2,5 Ah, polnilnik akumulatorjev in brusni krožnik 32 mm.

**Napotek:**

Primerne brusne plošče najdete pod art. 567803 in art. 567902 v kataloški skupini 56.

**Tehnični opis**

Delovni hrup	62 dB
Maksimalne vibracije v skladu z EN	1,9 m/s <sup>2</sup>
Hod	5 mm
Število vrtljajev	4000 - 8000 min <sup>-1</sup>
Napetost akumulatorja	10,8 V

Kapaciteta akumulatorja	2,5 Ah
maksimalni premer	32 mm
Oznaka proizvajalca	AROS-B 150NV
Napajanje	Akumulatorska
Masa	0,6 kg
Serijska	AROS
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilnik

## Pribor

Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 240	567803 240
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 400	567803 400
Brusni disk ABRALON™ Zrnatost 2000	567902 2000
Brusni disk ABRALON™ Zrnatost 360	567902 360
Brusni disk ABRALON™ Zrnatost 500	567902 500
Brusni disk ABRALON™ Zrnatost 1000	567902 1000
Brusni disk ABRALON™ Zrnatost 4000	567902 4000
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 320	567803 320
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 180	567803 180
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 80	567803 80
Samopritrdilni brusni diski ABRANET® Zrnatost 120	567803 120