



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Samostoječa lestev, aluminijasta, dvostranska, Število prečk: 2X6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966053 2X6
GTIN	4031405330122
Razred artikla	98G

**Opis****Izvedba:**

Stranice iz pravokotne cevi, rebrasti pravokotni klini 30 × 30 mm, trajno spojeni s stranicami, konični položaj stranic za varno postavitvev. Zgornji zaključki stranic z zaključnimi kapami. Nedrseči talni nastavki nivello®. Velika stabilnost z zaščito pred razpiranjem z 2 zelo trdnima perlonskima trakovima, transportne zanke. Pocinkani, vijačno pritrjeni šarnirji.

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnični opis**

Dolžina lestve	1,83 m
Izvedba stopalne površine	Klin
Globina prečke/stopnice	30 mm
spodnja zunanja širina	0,53 m
Masa	7,7 kg
Pohodnost	dvostranski

Delovna višina pribl.	3,3 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev