



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Samostoječa lestev, aluminijasta, dvostranska, Število prečk: 2X8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966053 2X8
GTIN	4031405330160
Razred artikla	98G

**Opis****Izvedba:**

Stranice iz pravokotne cevi, rebrasti pravokotni klini 30 × 30 mm, trajno spojeni s stranicami, konični položaj stranic za varno postavitvev. Zgornji zaključki stranic z zaključnimi kapami. Nedrseči talni nastavki nivello®. Velika stabilnost z zaščito pred razpiranjem z 2 zelo trdnima perlonskima trakovima, transportne zanke. Pocinkani, vijačno pritrjeni šarnirji.

**Standard:****DIN EN 131.****Tehnični opis**

Globina prečke/stopnice	30 mm
Dolžina lestve	2,4 m
Pohodnost	dvostranski
Masa	9,8 kg
spodnja zunanja širina	0,59 m
Delovna višina pribl.	3,8 m

Izvedba stopalne površine	Klin
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Samostoječa lestev