



## Akumulatorski kotni udarni vijačnik, Tip: M18BRAIW/0



### Podatki za naročanje

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Številka za naročanje | 074013 M18BRAIW/0 |
| GTIN                  | 4002395006670     |
| Razred artikla        | 03L               |

### Opis

#### Izvedba:

Robustni, **zmogljivi akumulatorski udarni vijačniki FUEL™** z motorjem **POWERSTATE™ EC brez ščetk** za dolgo življenjsko dobo in visoko energijsko učinkovitost. Čvrsto **kovinsko ohišje gonila** in ergonomično oblikovan **sredinski ročaj z mehko oblogo**. Prikazovalnik stanja napolnjenosti akumulatorja in LED osvetlitev delovnega območja. Desni/levi tek, elektronska regulacija vrtljajev. **Elektronika REDLINK PLUS™** za edinstveno upravljanje moči:

- **S sistemsko komunikacijo med pogonskim strojem in akumulatorjem.**
- **Z zaščito pred preobremenitvijo za dolgo življenjsko dobo akumulatorja, gonila in motorja.**

**Akumulatorski kotni udarni vijačnik M18 BRAIW-0** s 3/8-colskim vpenjalom Hex.

- **Kompaktni kotni udarni vijačnik z dolžino le 307 mm.**
- **2 preklopni stopnji za maksimalno prilagodljivost.**

#### Prednosti:

Elektronika REDLINK PLUS™.

#### Obseg dobave:

Brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev, v kartonu.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete od art. 073808 naprej.

## Tehnični opis

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Maksimalne vibracije v skladu z EN            | 14,8 m/s <sup>2</sup>              |
| Mere vpenjala za orodja                       | 3/8 col                            |
| Maksimalni vrtilni moment v 2. stopnji        | 76 Nm                              |
| Število udarcev, stopnja 1                    | 0 - 2400 min <sup>-1</sup>         |
| Oznaka proizvajalca                           | M18BRAIW-0                         |
| Profil vpenjala za orodje                     | Zunanji 4-kotnik                   |
| Tipična uporaba                               | Strong                             |
| Pakiranje                                     | Sistemski kovček (HD = Heavy Duty) |
| Število udarcev, stopnja 2                    | 0 - 3400 min <sup>-1</sup>         |
| Maksimalni Ø vijaka (8.8 – 12.9)              | M14                                |
| Tip   | M18BRAIW/0                         |
| Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 18 V               |
| Maksimalni vrtilni moment v 1. stopnji        | 40 Nm                              |
| Napetost akumulatorja                         | 18 V                               |
| Masa  | 1,1 kg                             |
| Število vključenih akumulatorjev              | 0                                  |
| Napajanje                                     | Akumulatorska                      |
| Vrsta akumulatorja                            | Li-ionski                          |
| Primerno za material                          | Jeklo                              |
| Število udarcev                               | 0 - 2400 min <sup>-1</sup>         |
| Vrsta izdelka                                 | Vijačniki (akumulatorski)          |

## Pribor

|   |                |
|---|----------------|
| Li-ionski akumulator High Output™ Tip akumulatorja MHB3 | 073808 MHB3    |
| Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C                      | 073840 M1218C  |
| Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC                     | 073840 M1218FC |

Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18

073816 MB18