



## Vrtalni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: 72705761



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076520 72705761
GTIN	4014586886077
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- Velika magnetna sila in varnostni izklop zagotavljata varno delo v vsakem položaju.
- Vgrajeno dovajanje hladilnega mazalnega sredstva za čiste reze in dolgo življenjsko dobo orodij.
- Komforten prikaz magnetne držalne sile.
- Desni/levi tek (tudi za rezanje navoja).
- Konstrukcija z optimizirano maso.

**Kompakten, lahek 2-stopenjski magnetni stroj za vrtanje z jedrom. Zelo ozka magnetna noga s širino samo 70 mm.** Idealen za obdelavo profilov T-nosilcev. Visoka funkcionalnost in senzor za nagib.

#### Obseg dobave:

Vključno s posodo za hladilno mazalno sredstvo, tovornim trakom, 1 centrirnim zatičem, kavljem za odrezke in kovčkom.

#### Dodatni pribor:

Po ponudbi.

#### Napotek:

HM-svedre za vrtanje z jedrom in vpenjala najdete od art. 119000 naprej. Primerno vpenjalo QuickIN-Max in HM-svedri za vrtanje z jedrom s premerom maks. 100 mm dobavljivi po ponudbi.

## Tehnični opis

Poraba moči	1100 W
Maksimalni Ø grezenja	31 mm
Maksimalni Ø povrtavanja	16 mm
Oblika vpenjala za orodja	QuickIN
Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo	12 - 35 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Dolžina	311 mm
Dolžina magnetne noge	186 mm
Območje vrtljajev v 2. stopnji	400 - 1600 min <sup>-1</sup>
Masa	11 kg
Oznaka proizvajalca	KBU35-2Q
Maksimalni Ø z navojnim svedrom v jeklo	M14 mm
Širina magnetne noge	70 mm
Širina	198 mm
Omrežna napetost	230 V
Višina	603 mm
Delovni hod	135 mm
Območje vrtljajev v 1. stopnji	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtanje z jedrom

## Pribor

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
	119000 38

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 38 mm

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 40 mm

119000 40

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 17 mm

119000 17

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 24 mm

119000 24

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 35 mm

119000 35

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 30 mm

119000 30

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 22 mm

119000 22

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 25 mm

119000 25

Sveder za vrtanje z jedrom HMglobina rezanja 35 mm Ø  
DC 26 mm

119000 26