



## LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: GLIVARI



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073205 GLIVARI
GTIN	3165140600422
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

Zelo kompaktna akumulatorska LED-svetilka z vrtljivo glavo svetilke. Možnost spreminjanja svetlobnega žarka (snop/difuzen) in 9 kotov osvetlitve.

#### Obseg dobave:

**Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

### Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	GLI VARI LED
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa brez akumulatorja	300 g

Svetlobni tok	420 lm
Sijalke	LED modul
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

---

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073853 B18