



LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: 92604200



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073200 92604200
GTIN	4014586882819
Razred artikla	03G

Opis

Izvedba:

Kompaktna LED-svetilka z vrtljivo glavo. Združljiva z vsemi **12–18 V Li-ionskimi akumulatorji Fein**.

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073832 in art. 073845.

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 12 V

Oznaka proizvajalca: ALED 12-18V

Svetlobni tok: 300 lm

Svetlobni tok, stopnja 2: 100 lm

Število vključenih akumulatorjev: 0

Vrsta akumulatorja: Li-ionski

Napetost akumulatorja: 12 V

Tehnični opis

Svetlobni tok, stopnja 2	100 lm
Napetost akumulatorja	12 V
Napetost akumulatorja	18 V
Oznaka proizvajalca	ALED 12-18V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa brez akumulatorja	130 g
Svetlobni tok	300 lm
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 12 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18
Polnilnik akumulatorjev Tip FE50	073845 FE50
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073837 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE14 V	073838 FE14
Polnilnik akumulatorjev Tip FE80	073845 FE80
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073838 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073836 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE12 V	073837 FE12

Polnilnik akumulatorjev Tip FE30

073845 FE30

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja FE12 V

073836 FE12