



LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: M18SLED



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073211 M18SLED
GTIN	4002395287147
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo. **Robustne li-ionske akumulatorske svetilke s tehnologijo TRUEVIEW™.**

- **Nagibna glava reflektorja z do 1250 lumnov.**
- **Doseg 650 m.**
- **4 stopnje osvetlitve za maksimalno prilagodljivost.**

Z načinom točkovnega snopa svetlobe in načinom površinske osvetlitve.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Primerno za:

Akumulatorji Milwaukee 18 V (art. 073816 MB18 in 073827 MB18).

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	M18SLED-0
Napetost akumulatorja	18 V
Vrsta IP-zaščite	IP 54

Podatkovni list

Svetlobni tok, stopnja 2	1200 lm
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa brez akumulatorja	1000 g
Napajanje	Akumulatorska
Svetlobni tok	1250 lm
Sijalke	LED modul
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke