

**Vrtalno kladivo, Tip: GBH226F****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	075510 GBH226F
GTIN	3165140859202
Razred artikla	03B

Opis**Izvedba:**

Robustna vrtalna kladiva z **vpenjalom orodij SDS-Plus** in visokim prodiranjem svedra.

- **Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.**
- **Brezstopenjska regulacija števila vrtljajev za čisto navrtanje.**
- **Vsestranske možnosti uporabe s funkcijo sekača (blokada vrtenja).**
- **Desni/levi tek za sprostitev pri zataknenih svedrih.**
- **Vpenjalna glava za hitro menjavo med vrtnanjem z udarjanjem v beton in vrtnanjem brez udarjanja v les in kovino.**
- **Blokada udarjanja za vrtnanje v les in jeklo.**
- **27 % manj vibracij kot pri predhodnem modelu zaradi aktivnega blaženja vibracij.**

Prednosti:

Udarna energija 2,7 J.

Obseg dobave:

Vključno z dodatnim ročajem, krpo za čiščenje stroja. Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo 13 mm, zamenljivo glavo SDS-plus, omejevalnikom globine 210 mm in transportnim kovčkom.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Masa	2,9 kg
------	--------

Udarna energija	2,7 J
Maksimalne vibracije v skladu z EN	16,5 m/s ²
Oznaka proizvajalca	GBH 2-26 F
Maksimalno število udarcev	4000 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	26 mm
Oblika vpenjala za orodja	SDS-plus
Poraba moči	830 W
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm
Držalo	SDS Plus
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Pakiranje	Transportni kovček
Napajanje	Omrežno napajanje
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

Pribor

Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi Ø svedra 8 mm	787045 8
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 8 mm	787040 8
Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi, z držalom SDS-plus Ø svedra 10 mm	787060 10
Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi Ø svedra 6 mm	787045 6
Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 4-10 mm	787057 4-10
Večnamenski sveder iz karbidne trdine dolgi Ø svedra 10 mm	787045 10

HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 10 mm	787047 10
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 4 mm	787047 4
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 6 mm	787047 6
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi, z držalom SDS-plus Ø svedra 8 mm	787060 8
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi Ø svedra 12 mm	787045 12
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 5 mm	787047 5
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 6 mm	787040 6
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 4 mm	787040 4
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 5 mm	787040 5
Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdine Ø svedra 4-10 mm	787050 4-10
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 12 mm	787040 12
Večnamenski sveder iz karbidne trdinedolgi, z držalom SDS-plus Ø svedra 12 mm	787060 12
Večnamenski sveder iz karbidne trdine Ø svedra 10 mm	787040 10
HM-večnamenski svedri, 1/4-colski (E 6,3) Ø svedra 8 mm	787047 8
Garnitura večnamenskih svedrov iz karbidne trdinedolgi Ø svedra 6-12 mm	787055 6-12