

**Akumulatorska ročna krožna žaga, Tip: GKS1226****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078183 GKS1226
GTIN	3165140895217
Razred artikla	03B

**Opis****Izvedba:**

Priročna 12 V/3,0 Ah **akumulatorska ročna krožna žaga.**

- **Najkompaktnejša izvedba v svojem razredu za odlično rokovanje.**
- **Odličen pogled na linijo rezanja zaradi svetle LED-osvetlitve.**
- **Izjemna ergonomija: majhen obseg ročaja in majhna masa (samo 1,4 kg) za največje udobje pri delu.**
- **Robustno aluminijasto podnožje za natančne reze.**
- **Adapter za odsesavanje prahu, združljiv s sistemom odsesavanja Bosch.**

**Obseg dobave:**

Vključno s polnilnikom akumulatorjev, listom za les, vzporednim nastavkom/vodilno tračnico, adapterjem, adapterjem za odsesavanje, ključem za notranji 6-kotnik in L-BOXX 238.

**Napotek:**

Liste krožne žage najdete pod art. 583920.

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851 in art. 073866.

**Tehnični opis**

Masa	1,4 kg
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)

Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Izvedba	Ročna krožna žaga
Oznaka proizvajalca	GKS12V-26
Ø lista za žago	85 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Ø izvrtine lista za žago	15 mm
Maksimalno število vrtljajev	1400 min <sup>-1</sup>
Napetost akumulatorja	12 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Največja globina rezanja	26,5 mm
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073855 B12
Listi krožne žage za les, izmenični zob Ø lista D 85 mm	583950 85
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL1240	073866 GAL1240