



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Aluminijasta večnamenska lestev, 4-delna, s traverzo, Število prečk: 10**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	966105 10
GTIN	4031405313101
Razred artikla	98G

Opis**Izvedba:**

Prislonska lestev, samostoječa lestev in delovni oder v enem. Pri uporabi kot delovni oder je potrebna talna podloga in ograja (to naročite pri nas posebej). 6 samodejnih jeklenih šarnirjev skrbi za varno uporabo. Razmik klinov 280 mm. Varna postavitve in velika varnost pri delu zaradi 2 traverz nivello® in obojestranskih talnih nastavkov nivello®. Priložene traverze se dvakrat privijejo na spodnjem koncu stranic.

Standard:**DIN EN 131.****Napotek:**

Za to lestev prejmete standardno prilagojene traverze.

Tehnični opis

Dolžina izpeljane lestve	2,85 m
Dolžina zložene lestve	0,35 m
Širina zložene lestve	0,99 m
Masa	12,5 kg

Globina zložene lestve	0,25 m
Delovna višina samostoječe lestve pribl.	4 m
Število stopnic	2 × 2 + 2 × 3
Širina prečne traverze	0,93 m
Višina kot delovni oder	0,63 m
Dolžina lestve kot samostoječa lestev	1,49 m
Nosilnost lestve	150 kg
Vrsta izdelka	Večnamenska lestve