



## Akumulatorske vbodne žage, Tip: GST1270



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078201 GST1270
GTIN	3165140895200
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

Vbodna žaga Bosch s preprosto zamenjavo lista brez uporabe orodja s sistemom Bosch SDS.

- **Položaj prijema je izjemno blizu liniji rezanja, kar omogoča posebej natančne reze.**

Lahka in kompaktna akumulatorska vbodna žaga v paličasti obliki.

- **Zaščita Electronic Motor Protection (EMP) ščiti motor pred preobremenitvijo in poskrbi za dolgo življenjsko dobo.**
- **Bosch Electronic Cell Protection (ECP): ščiti akumulator pred preobremenitvijo, pregrevanjem in globokim praznjenjem.**
- **Vklonpa LED-svetilka za dobro osvetlitev območja rezanja.**

#### Obseg dobave:

Vključno z 2 li-ionskima akumulatorjema 12 V/3,0 Ah, polnilnikom akumulatorjev, 2 žaginima listoma, zaščitno ploščico, garnituro za odsesavanje, drsnikom, adapterjem za odsesavanje, L-BOXX 102 in L-BOXX-vložkom.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

### Tehnični opis

Primerni žagini listi	588400 – 588551
Napetost akumulatorja	12 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Masa	1,5 kg
Maksimalna debelina žaganja v les	70 mm
Maksimalna debelina žaganja v jeklo	3 mm
Posebnosti	LED
Število hodov	1500 - 2800 min <sup>-1</sup>
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Oznaka proizvajalca	GST 12V-70
Zamenjava orodja brez uporabe orodja	da, sistem SDS
Nastavitev zajere	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
Nihalni hod	3-krat
Izvedba	Kompaktna palična oblika
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AF	588400 T118AF
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118AHM	588400 T118AHM
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318A	588400 T318A
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T318B	588400 T318B
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073855 B12

Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118B	588400 T118B
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T127D	588400 T127D
Garnitura listov za vbodno žago Oznaka T118A	588400 T118A