



Raglja s finim ozobljenjem, dvosmerna, 1/2 col z vrtljivim ročajem in izmetačem



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	640495
GTIN	3148519063554
Razred artikla	63V

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Pri običajni uporabi je delovni kot 6°, pri uporabi vrtljivega ročaja pa je delovni kot 0°. Z izmetačem in ploščico za preklon v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Primerno za :

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

Število zob: 60

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/2 col
celotna dolžina	300 mm
Število zob	60
Vrsta izdelka	Raglja