



Mali kotni brusilnik GWS Akumulator, Tip: 12-76



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077100 12-76
GTIN	3165140913393
Razred artikla	03C

Opis

Izvedba:

Izredno priročen 12 V/3,0 Ah **mali akumulatorski kotni brusilnik** za rezanje z **malimi rezalnimi ploščami Ø 76 mm** (Ø izvrtine 10 mm) na ozkih mestih. Z zmogljivim EC-motorjem, blokada vretena.

Obseg dobave:

Vklj. z L-BOXX, L-BOXX-vložkom 1/2 za akumulator in polnilnik akumulatorjev, hitrim polnilnikom GAL 12V-40 Professional, 2 rezalnima ploščama z vezivom iz umetne smole, 1 rezalno ploščo iz karbidne trdine, Expert for Inox, 76×10×1 mm, zaščitnim pokrovom.

Napotek:

Primerne male rezalne plošče in vpenjalne trne najdete od art 563050 naprej.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	19500 min ⁻¹
Maksimalne vibracije v skladu z EN	13,5 m/s ²
Kapaciteta akumulatorja	3 Ah
Masa	0,9 kg
Največja globina rezanja	16 mm

Izvedba motorja	EC-motor brez ščetk
Maksimalni Ø plošče	76 mm
Napetost akumulatorja	12 V
Oznaka proizvajalca	GWS 12V-76
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 12 V
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	2
Ø izvrtine lista za žago	10 mm
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Napajanje	Akumulatorska
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Mala rezalna ploščaPREMIUM*** EXTRA SCHMAL Ø plošče 75 mm	563050 75
Vpenjalni trn za male rezalne plošče za Ø izvrtine 10 mm	563070 10
Mala rezalna ploščaPREMIUM*** EXTRA SCHMAL Ø plošče 50 mm	563050 50
Mala rezalna ploščaPREMIUM*** EXTRA SCHMAL Ø plošče 63 mm	563050 63
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B12 V	073855 B12
Vpenjalni trn za male rezalne plošče za Ø izvrtine 6 mm	563070 6