

**Kotni brusilnik GWS, Tip: 19-125CIE****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077109 19-125CIE
GTIN	3165140838382
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:**

Zelo zmogljiv 1900 W kotni brusilnik za maksimalno produktivnost in najboljšo zaščito uporabnika.

- Dolga življenjska doba motorjev z neposrednim hlajenjem, elektroniko Constant-Electronic, zaščito pred preobremenitvijo in dolgo življenjsko dobo ogljikovih ščetk.
- Ozko ohišje z mehko oprijemljivo površino zagotavlja dobro rokovanje.
- Dodaten ročaj z blaženjem vibracij do 40 odstotkov za neutrudljivo delo (EN 60745).
- Najboljša zaščita uporabnika z blokado povratnega udarca, zaščito pred ponovnim zagonom, zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju in blaženjem vibracij.

1900 W motor z elektroniko za regulacijo števila vrtljajev.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom z varovalom proti vrtenju, garnituro za vpenjanje in dodatnim ročajem

Tehnični opis

Dolžina	311 mm
Največja globina rezanja	34 mm
Poraba moči	1900 W
Maksimalni Ø plošče	125 mm

Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Masa	2,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²
Oznaka proizvajalca	GWS 19-125 CIE
Posebnosti	Elektronska regulacija števila vrtljajev
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Višina	103 mm
Območje števila vrtljajev	2800 - 11500 min ⁻¹
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki