

3M**Lamelni brusni disk 969F Cubitron™ II, krožnik iz steklenih vlaken ploščato, Ø 115 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	565495 60
GTIN	4054596196926
Razred artikla	53F

Opis**Izvedba:**

Obloga iz **precizno oblikovanih keramičnih brusnih zrn Cubitron™ II** za **najvišjo zmogljivost brušenja in življenjsko dobo**.

Izredno primerno za obdelavo robov.

Uporaba:

Idealni za **hitro** in **hladno brušenje** jekel, ki se težko obdelujejo z zmogljivimi kotnimi brusilniki.

Tehnični opis

Opis oblike	ploščat
Zrnatost	60
Ø plošče	115 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratika za brusno sredstvo	Keramika

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Značilnost blagovnega imena za material	Ø 115 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		