



## Lamelni brusni disk 969F Cubitron™ II, krožnik iz steklenih vlaken ploščato, Ø 125 mm, Zrnatost: 80



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	565496 80
GTIN	4054596197121
Razred artikla	53F

### Opis

#### Izvedba:

Obloga iz **precizno oblikovanih keramičnih brusnih zrn Cubitron™ II** za **najvišjo zmogljivost brušenja in življenjsko dobo**.

Izredno primerno za obdelavo robov.

#### Uporaba:

Idealni za **hitro** in **hladno brušenje** jekel, ki se težko obdelujejo z zmogljivimi kotnimi brusilniki.

### Tehnični opis

Zrnatost	80
Opis oblike	ploščato
Ø izvrtine	22,23 mm
Brusno sredstvo	Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Značilnost blagovnega imena	Ø 125 mm
za material	Jeklo
za material	INOX
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Lamelni brusni disk

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
suho	primerno		