


Dvostranski zevni kaliber z vmesno mero in ISO-ujemom, Tip: E



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	484407 E
GTIN	2050001937346
Razred artikla	48B

Opis

POMEMBNO: artikel je mogoče konfigurirati

Izvedba:

Kontrolni trni za mejne utore gredi z dobro in izmetno stranjo. Dobra stran s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Telo merila je iz kaljenega jekla.

Za vmesno mero ali toleranco v številkah.

Kontrolni prstan za mejne utore gredi z vmesno mero in ISO-ujemom, npr. art. 484407 vel. **15,8 m6**.

Uporaba:

Za preverjanje ploskega prilega npr. utorov.

Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Območje izbiranja nazivne mere: 17,001 - 20,999 mm

Tehnični opis

Nazivna mera	17,001 - 20,999 mm
Tolerančno polje	A
Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	E

Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	G
Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	H
Tolerančno polje	JS
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	N
Tolerančno polje	R
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	X
Tolerančno polje	Z
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	ZA
Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	ZC
Kakovost	7
Kakovost	8
Kakovost	9
Kakovost	10
Kakovost	11
Kakovost	12
Kakovost	13

Tolerančno polje	A
Tolerančno polje	G
Tolerančno polje	H
Tolerančno polje	J
Tolerančno polje	K
Tolerančno polje	M
Tolerančno polje	N
Tolerančno polje	P
Tolerančno polje	R
Tolerančno polje	S
Tolerančno polje	B
Tolerančno polje	T
Tolerančno polje	U
Tolerančno polje	V
Tolerančno polje	X
Tolerančno polje	Y
Tolerančno polje	Z
Tolerančno polje	ZA
Tolerančno polje	ZB
Tolerančno polje	ZC
Tolerančno polje	C
Tolerančno polje	D
Tolerančno polje	E
Tolerančno polje	F
Tolerančno polje	CD
Tolerančno polje	EF
Tolerančno polje	FG
Tolerančno polje	JS
Kalibriranje	L6

Vrsta izdelka

Kontrolni trni za utore gredi

Storitve

Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni Ø 60 mm

018400 60

DAkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni Ø 60 mm

019620 60

Signiranje lasersko graviranje Tip

018940

DAkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni Ø 60 mm

028340 60

Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni Ø 60 mm

028300 60