



Teleskopska raglja, 1/2 col, brezstopenjsko izvlečljiva



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 640290 |
| GTIN | 4000896116591 |
| Razred artikla | 630 |

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Utrditev z utrdilnim obročem. Z ročico za preklop v desni ali levi tek. **Maks. dovoljeni vrtilni moment 600 Nm.**

Brezstopenjski izvlek do dolžine 410–590 mm.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Primerno za :

Ročno upravljani vstavki.

Pogonski 4-kotnik: 1/2 col

celotna dolžina: 410 – 590 mm

Število zob: 32

Tehnični opis

| | |
|-------------------|--------------|
| Pogonski 4-kotnik | 1/2 col |
| celotna dolžina | 410 - 590 mm |
| Število zob | 32 |