

**Garant****Hidravlična zglobna roka (brez magnetne noge), Previs: 400mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

440610 400

GTIN

4045197889591

Razred artikla

41D

**Opis****Izvedba:**

**Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem** – s centralnim gumbom se sočasno tego utrdijo vsi zglobi. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja.

**Veliko gumirano ročno kolo** (Ø 54 mm) za lahko vpenjanje in odpenjanje. Zglobni roki sta na vpenjalju za merilno uro vrtljivi za 360°, se lahko nagibata za 180° in sta primerni za merilne ure z vpenjalnim stebлом Ø 6 in 8 mm ali prizmo.

**Opisno besedilo na sliki:****Hidravlično centralno vpenjanje**

z ergonomičnim ročnim kolescem.

**Fina nastavitvev**

na vpenjalju merilne ure.

**Krogelni zglob****Magnetna noga**

v ohišju iz umetne mase.

**Napotek:**

Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalju prenesajo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebnega nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

**Tehnični opis**

Prevesna dolžina	400 mm
Priključni navoj	M8
Vpenjalna sila	1000 N
Vrsta izdelka	Merilni stativi

---

## Pribor

Nadomestno ročno kolesce Tip A	440626 A
Nadomestni bat Tip 4	440830 4
Zvezdasti gumb Tip 4	440850 4
Vpenjalni vijak M3 za držalo merilne ure	440858
Nastavitveni vijak M4 × 0,35 za držalo merilne ure	440859
Držalo za merilno uro	440860
Garnitura tesnilnih obročev Tip 1	440855 1