

Garant**Hidravlična zglobna roka (brez magnetne noge), Previs: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	440610 300
GTIN	4045197889584
Razred artikla	41D

Opis**Izvedba:**

Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem – s centralnim gumbom se sočasno tego utrdijo vsi zglobi. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja.

Veliko gumirano ročno kolo (Ø 54 mm) za lahko vpenjanje in odpenjanje. Zglobni roki sta na vpenjalju za merilno uro vrtljivi za 360°, se lahko nagibata za 180° in sta primerni za merilne ure z vpenjalnim stebлом Ø 6 in 8 mm ali prizmo.

Opisno besedilo na sliki:**Hidravlično centralno vpenjanje**

z ergonomičnim ročnim kolescem.

Fina nastavitvev

na vpenjalju merilne ure.

Krogelni zglob**Magnetna noga**

v ohišju iz umetne mase.

Napotek:

Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalju prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebna nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

Tehnični opis

Vpenjalna sila	1000 N
Prevesna dolžina	300 mm
Priključni navoj	M8
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Nadomestno ročno kolesce Tip A	440626 A
Nadomestni bat Tip 4	440830 4
Zvezdasti gumb Tip 4	440850 4
Vpenjalni vijak M3 za držalo merilne ure	440858
Nastavitveni vijak M4 × 0,35 za držalo merilne ure	440859
Držalo za merilno uro	440860
Garnitura tesnilnih obročev Tip 1	440855 1