

Garant**Digitalni višinski merilnik in zarisovalnik s podatkovnim izhodom, Višina zarisovanja: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	444000 300
GTIN	4045197889829
Razred artikla	41F

Opis**Izvedba:**

Stabilna noga z brušeno stojno površino in utori za umazanijo. Ergonomična udobna kapa iz umetne mase s površino Santoprene®. Ravna, zamenljiva zarisovalna igla s karbidno trdino, za enostavno zarisovanje tudi v ozkih utorih. Zložljiva in odstranljiva zaščitna kapa za delo brez poškodb. Možnost zarisovanja od 0, zato se lahko mere z načrta prenesejo brez preračunavanja. Zelo dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina znakov 11 mm. Vklj. s podatkovnim izhodom, fino nastavitvijo in vijakom za utrditev.

Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Stabilna noga z brušeno stojno površino in utori za umazanijo. Ergonomična udobna kapa iz umetne mase s površino Santoprene®. Ravna, zamenljiva zarisovalna igla s karbidno trdino za enostavno zarisovanje tudi v ozkih utorih. Možnost zarisovanja od 0, zato se lahko mere z načrta prenesejo brez preračunavanja. Zložljiva in odstranljiva zaščitna kapa za delo brez poškodb. Vklj. s podatkovnim izhodom, fino nastavitvijo in vijakom za utrditev. Zelo dobro čitljiv, kontrasten LCD-prikazovalnik, višina znakov 11 mm. Podatkovni izhod.

Funkcija:

- **Prikaz ničle v vsakem položaju**
- **Prednastavitev**
- **Preklop mm/cole**

- Podatkovni izhod RS232 Proximity
- Funkcija zadržanja vrednosti

Obseg dobave:

Vklj. z zarisovalno iglo art. 444010 vel. 75.

Baterija art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

Tehnični opis

Presek merilnega stebra	30 × 12 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Širina osnovne ploskve	110 mm
Točnost	0,04 mm
Višina zarisovanja	300 mm
Dolžina osnovne ploskve	165 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm/cole
Višina števil	11 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Merilno orodje	digitalno
Kalibriranje	E1
Vrsta izdelka	Višinski merilnik in zarisovalnik

Storitve

Kalibriranje višinskih merilnikov/višinskih zarisovalnikov
maksimalno merilno območje 300 mm

024630 300

Pribor

Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino Dolžina 75 mm	444010 75
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Nadomestna zarisovalna igla s karbidno trdino Dolžina 150 mm	444010 150