

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-840, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094264 10
GTIN	10076490475571
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-840. Zelo dobra uravnoteženost med robustno odpornostjo proti obrabi, povečanim udobjem nošenja in večjo svobodo gibanja, zato so izredno primerne za spremenljiva dela. **Brez silikona**, zato ne pride do onesnaženja kovinskih obdelovancev s silikonskimi delci. Še posebej primerna za montažo majhnih in srednje velikih komponent, za splošna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Serijska	HyFlex®
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Vsebina	12

Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Certifikat za živila
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	4131A
EN 407	X1XXXX
Nosilni material	Najlon Spandex
Prevleka	Nitril pena
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	200 mm
Barva	črna/siva
Masa	11,6 g
Tehnologija pletenja	15G
Standard	EN 407
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril pena
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice