

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za cevi INOX-žica 0,12 mm, Ø ščetke D1: 10mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 574487 10 |
| GTIN | 4017359304006 |
| Razred artikla | 57L |

Opis**Izvedba:**

Cilindrične ščetke za notranje ščetkanje s pocinkano zasukano žico in enojno žično spiralo. Fina kakovost žice, celotna dolžina 90 mm, dolžina žičnatega dela 25 mm.

Uporaba:

Polne ščetine do konca žice, **idealno za zaprte izvrtine.**

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Ø ščetke D ₁ | 10 mm |
| Delovna dolžina L ₃ | 25 mm |
| Ø držala D ₅ | 3,8 mm |
| Debelina ščetin | 0,12 mm |
| Vrsta izdelka | Ščetka za cevi |