



## Akumulatorski enostopenjski vrtalni stroj, Tip: 71050162



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075012 71050162
GTIN	4014586881744
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- **Akumulatorski vrtalni stroj z zelo točnim krožnim tekom za natančne rezultate vrtanja.**
- **Motor PowerDrive FEIN brez ščetk, brez vzdrževanja, povsem zaprt in zaščiteno pred prahom, z velikim izkoristkom in najdaljšo življenjsko dobo.**
- **Kovinska hitrovpenjalna matica Röhm s samodejno blokado vretena.**
- **Vpenjalne čeljusti za vrtalno glavo s samodejnim dodatnim zatezanjem.**
- **Izredno čvrsto kovinsko ohišje gonila z vpenjalnim vratom Ø 43 mm, kotna mera le 23 mm.**
- **Odlična ergonomičnost z ročajem FEIN Sensitive za neutrudljivo trajno uporabo.**

**Enostopenjski** enostopenjski vrtalni stroj z velikim številom vrtljajev za jeklo do 6 mm, število vrtljajev pod obremenitvijo 2900 min<sup>-1</sup>.

#### Prednosti:

Izjemna ergonomičnost.

#### Obseg dobave:

Vklj. s hitrovpenjalno vrtalno glavo z varovanjem vpenjalne sile in 1 dodatnim ročajem. **Različica Select brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.**

#### Napotek:

Dobavljiva primerna osnovna garnitura akumulatorjev z art. 073832 92604324.

Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Fein tip E 18 V

Oznaka proizvajalca: ABOP 6 Select

Napetost akumulatorja: 18 V

Območje števila vrtljajev: 0 - 3350 min<sup>-1</sup>  
 Vrtalna glava / vpenjalo: 1/2 cole-20 UNF  
 Vpenjalno območje vrtalne glave: 0,5 - 10 mm  
 Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo: 6 mm

## Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	20 mm
Masa	1,4 kg
Območje števila vrtljajev	0 - 3350 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	6 mm
Oznaka proizvajalca	ABOP 6 Select
Vpenjalno območje vrtalne glave	0,5 - 10 mm
Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Napetost akumulatorja	18 V
Desni/levi tek	da
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Jeklo
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Fein tip E 18 V
Vrsta izdelka	Vrtalni stroj

## Pribor

Polnilnik akumulatorjev Tip FE80	073845 FE80
Polnilnik akumulatorjev Tip FE50	073845 FE50
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073838 FE18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja FE18 V	073835 FE18

Polnilnik akumulatorjev Tip FE30

073845 FE30