

Ansell**Delovne rokavice, par HyFlex® 11-925, Velikost rokavic: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094248 10
GTIN	10076490458796
Razred artikla	04P

Opis**Izvedba:**

HyFlex® 11-925. Delovne rokavice s **tehnologijo pletenja 18-gauge** in dvojno prevleko iz nitrila in nitril pene za zelo dobro kombinacijo zelo finega otipa, varnega oprijema v olju in dobre zaščite kože. Novo razvita tehnologija Grip zmanjšuje nevarnost zdrsa predmetov iz rok v dinamičnem delovnem okolju. Posebej primerne za sortiranje in preverjanje manjših predmetov, montažo oljnih obdelovancev, opremljanje in razkladanje proizvodnih transportnih trakov in vzdrževalna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	10
Serija	HyFlex®
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Kategorija zaščite	Kategorija II
Vsebina	12
Lastnosti rokavic	brez silikona
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	3111A
Nosilni material	Spandex najlon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	3/4-prevleka
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	205 mm
Barva	modra
Masa	17,5 g
Tehnologija pletenja	18G
Uporaba	za večkratno uporabo
Material	Nitril
Razred zaščite pred vrezi	A
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice