

**Delovne rokavice, par RewoMech 641, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094377 9
GTIN	4008198764199
Razred artikla	04Q

**Opis****Izvedba:**

RewoMech 641. **Trpežno umetno usnje** za zaščito pri mehanskih delih. Delovne rokavice nudijo uporabniku dober oprijem tudi mokrih predmetov in ščitijo dlani z bariero pred mokroto Tyvek® pred oljem in mokroto. Zavihek je opremljen s samoprtrdilnim trakom. Rokavice so zračne in predstavljajo alternativo za običajne usnjene rokavice. Posebej primerne za obdelavo kovin in umetnih mas, finomehaniko, montažna in transportna dela.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Oznaka proizvajalca	RewoMech 641
Velikost rokavic	9
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice

Vsebina	12
Lastnosti rokavic	s samopritrdilnim trakom
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Brez lateksa
EN 388	2121X
Nosilni material	Umetno usnje
Področje uporabe	Večnamensko
Dolžina	240 - 260 mm
Barva	siva/črna
Masa	90 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Razred zaščite pred vrezi	1
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice