

uvex**Delovne rokavice, par uvex phynomic XG, Velikost rokavic: 9**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	094407 9
GTIN	4048612036648
Razred artikla	04W

Opis

Izvedba:

uvex phynomic XG. Prevlaka iz nitril pene s tehnologijo Xtra Grip skrbi za izjemno dober oprijem v olju v kombinaciji z veliko zračnostjo. Kljub svoji robustnosti in odpornosti proti obrabi se rokavice odlikujejo z majhno maso in veliko elastičnostjo.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

Velikost rokavic	9
Serijska	uvex phynomic
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Oeko-Tex Standard 100

EN 388	4121X
Nosilni material	Recikliran poliamid, elastan, karbon
Prevleka	Nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Barva	črna/antracitna
Masa	35 g
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice