

**HOLEX****Delovne rokavice, par z vozlički, Velikost rokavic: 9****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	094301 9
GTIN	4045197890160
Razred artikla	02H

**Opis****Izvedba:**

Zračne montažne delovne rokavice z inovativno, PU nitrilno prevleko na vodni osnovi za najvišje zahteve glede natančnosti, gibljivosti in občutka otipa v suhem in rahlo oljnem delovnem okolju. Zahteven postopek obdelave za posebej fino strukturirano površino. Dolga življenjska doba zaradi visoke odpornosti proti obrabi. Brez DMF.

Z  **dodatnimi vozlički iz nitrila**  za še boljši oprijem in dolgo življenjsko dobo.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napotek:**

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

**Tehnični opis**

Velikost rokavic	9
Kategorija zaščite	Kategorija II
Vrsta rokavic	Večnamenske delovne rokavice
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100

Vsebina	12
Lastnosti rokavic	Brez DMF
Lastnosti rokavic	Prijazno za kožo alergikov
EN 388	4131X
Nosilni material	Lycra®, poliamid
Prevleka	PU na vodni osnovi/nitril
Različica prevleke	Prevleka dlani
Področje uporabe	Večnamensko
Področje uporabe	Natančnost
Dolžina	255 mm
Barva	črna/siva
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za večje, G-II 4,0 za manjše.
Uporaba	za večkratno uporabo
Vrsta izdelka	Večnamenske delovne rokavice