

mejnega kontrolnega trna A-ZC 6-13, Nazivni Ø: 76mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 484020 76 |
| GTIN | 2050001952257 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Izvedba:

Dobre strani teh delovnih trnov so izdelane s **povečano mero zaradi obrabe** po DIN 7164. Merilno telo je iz prvorazrednega jekla za merila, kaljeno, popuščano, brušeno in lepno. Mejni kontrolni trni za ISO-**položaje tolerančnih polj A – ZC** v **osnovnih tolerančnih razredih 6 – 13**.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Napotek:

- **Druge vmesne velikosti so na voljo po ponudbi ali jih preprosto naročite na www.hoffmann-goup.com npr. art. 484000 vel. 82.**
- **Za kontrolne trne (brez povečane mere zaradi obrabe) glejte št. 484027.**
- **Za trne z vmesnimi merami in vse Ø s toleranco v številkah glejte št. 484025.**
- **Navedite želeni tolerančni razred. Pri naročilu obvezno navedite položaj tolerančnega polja (A–ZC) in osnovni tolerančni razred (6–13), npr. art. 484020 10F10.**

Tehnični opis

| | |
|------------------|----|
| Tolerančno polje | ZB |
| Tolerančno polje | JS |
| Tolerančno polje | T |
| Tolerančno polje | E |
| Tolerančno polje | X |
| Tolerančno polje | FG |
| Tolerančno polje | N |

| | |
|------------------|-------------------|
| Tolerančno polje | B |
| Tolerančno polje | ZC |
| Tolerančno polje | K |
| Tolerančno polje | U |
| Tolerančno polje | EF |
| Tolerančno polje | Y |
| Tolerančno polje | G |
| Tolerančno polje | P |
| Tolerančno polje | C |
| Tolerančno polje | Z |
| Tolerančno polje | H |
| Tolerančno polje | R |
| Tolerančno polje | CD |
| Tolerančno polje | ZA |
| Tolerančno polje | J |
| Tolerančno polje | S |
| Tolerančno polje | D |
| Tolerančno polje | V |
| Tolerančno polje | F |
| Tolerančno polje | M |
| Tolerančno polje | A |
| Standard | DIN 7164 |
| Standard | DIN 2245-1 |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kakovost | 12 |
| Kakovost | 11 |
| Kakovost | 13 |
| Kakovost | 10 |
| Kakovost | 9 |

| | |
|---------------|--------------------------|
| Kakovost | 8 |
| Kakovost | 7 |
| Kakovost | 6 |
| Nazivna mera | 76 mm |
| Vrsta šablone | Šablona |
| Vrsta šablone | Kontrolna šablona |
| Kalibriranje | M2 |
| Vrsta izdelka | mejnega kontrolnega trna |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje mejnega kontrolnega trna maksimalni \varnothing 200 mm | 028300 200 |
| DAkkS-kalibriranje Mejni kontrolni trn maksimalni \varnothing 200 mm | 028340 200 |